



■ マルチフラットナー 1.08X DG 【7108】 システムチャート

このシステムチャートは、無限遠でピントが合う組み合わせの一例です。

マルチフラットナー 1.08X DG 【7108】は、使用する対物レンズの焦点距離に応じて目盛り入りのチューブを前後させて使用します。
 例えば 101EDII の場合は 640、71FL の場合は 400 の目盛り線が隠れる位置に目盛り入りのチューブを固定して使用します。
 フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEX を使用する際は、破線枠内の図を参考に各種延長筒を使用してください。

71FL・50FL・50アクロで三脚使用の際は、鏡筒バンド 60φS 【7061】を使用してください。



※ ミニボグ 50 でマルチフラットナー 1.08X DG 【7108】を使用の際は、フラットナーのチューブを 300 の目盛りに合わせて使用してください。